

Grifo manguera enrollable. Serie básica de 10m
Basic roll-up faucet hose L=10 m.



Ref. 464006

FRICOSMOS, S.A.
Pol. ind. nº 1. C/ C, 16-18
28938 Móstoles (Madrid) - España

www.fricosmos.com

info@fricosmos.com

Tel. 902 304 420
Fax 902 636 683

Skype user: fricosmos



INSTALACIÓN

- Ancle la bisagra soporte en la pared.
- Fije el soporte en la bisagra.
- Conecte la toma de agua axial.

Especificaciones Técnicas.

- Peso: 11,5 Kg.
- Reciclabilidad del material: 89% en peso.
- Máxima presión de trabajo: 1 Mpa.
- Diámetro interno: 3/8" ó 10mm.
- Longitud de manguera: 10 m.

Características

- Pivotante 180°.
- Fácil extracción y recogida con sistema de anclaje por resorte.
- Tope para recogida de manguera regulable.
- Carcasa protectora de la partes móviles absorbente a impactos.

Cuidados y Mantenimiento.

Limpiar siempre con agua y jabón neutro.

Uso.

Para sacar la manguera tire de ella con suavidad hasta la longitud deseada.


Para recoger la manguera vuelva a tirar suavemente hasta que se suelte del muelle y acompáñela hasta el tope.

Para abrir el agua pulse la palanca de la piña (no incluida).

Para cerrar el agua suelte la palanca de la piña (no incluida).

Dimensiones

L	D	H	Conexión
400	200	400	1/2"



Installation

- Fix the hinge bracket on the wall.
- Attach the arm to the hinge.
- Connect the axial water inlet.

Technical specifications.

- Weight: 8 Kg.
- Recyclable material: 89% of its weight.
- Maximal working pressure: 1 Mpa.
- Inner diameter: 3/8" or 10mm.
- Hose length: 10 m.

Characteristics

- Swivel 180°.
- Easy to retract and extract hose with spring anchoring system..
- Hose collection with adjustable stop.

Care and Maintenance..

Clean with mild soap and water.

Use.

Give the rubber hose a gentle pull to extract it up to the desired length.

Pull again gently to release the rubber hose from the spring and hold it until it reaches the stop

Press the lever to open the shower head (not included)

Release the lever to close the shower head (not included).

Dimensions

L	D	H	Connection
400	200	400	1/2"

